

Operator System OS-Migration TELEPERM M

OS-Migration TELEPERM M

Auswahl- und Bestelldaten

Bestell-Nr.

Single Station

entspricht Standard PCS 7 Single Station, siehe Kapitel „Basisgeräte ES/OS/BATCH/IT“

PCS 7 ES/OS IL 40 S BCE

mit SIMATIC PC im Rack mit 19“-Aufbautechnik, Pentium 4 ab 2,4 GHz, 1 Gbyte RAM (2 x 512 Mbyte), Sound, EIDE-RAID 1 mit 2 Festplatten 60 Gbyte, On board-Grafik-Controller mit Dynamic Video Memory, CD-RW IDE, Maus, 2 x Fast Ethernet RJ45 (on board für Anschluss an OS-LAN/Terminalbus + PCI-Karte für Double-Channel-Betrieb), ohne Monitor, Tastatur und Drucker, Betriebssystem Windows 2000 Professional MUI (deutsch, engl., franz., ital., span.)

Additiv werden benötigt:

- Anschaltbaugruppe für CS 275 inkl. Nahbus-Steckleitung,
- PCS 7 OS Software Single Station,
- Koppelpaket PCS 7/TM-OS,
- optional: Signalbaugruppe, PCS 7/TM-OCX (NORA)

Hinweis:

im Gegensatz zum OS Server sind PCS 7 OS Software, Koppelpaket PCS 7/TM-OS und PCS 7/TM-OCX (NORA) nicht vorinstalliert

6ES7 650-5GC06-0XX0 A)

Auswahl- und Bestelldaten

Bestell-Nr.

Server

SIMATIC PCS 7/TM-OS Server IL40 S BCE

SIMATIC PC im Rack mit 19“-Aufbautechnik, Pentium 4 ab 2,4 GHz, 1 Gbyte RAM (2 x 512 Mbyte), Sound, EIDE-RAID 1 mit 2 Festplatten 60 Gbyte, On board-Grafik-Controller mit Dynamic Video Memory, CD-ROM IDE, 2 x Fast Ethernet RJ45 (on board für Anschluss an OS-LAN/Terminalbus + PCI-Karte für Double-Channel-Betrieb), Anschaltbaugruppe für CS 275, Maus, ohne Monitor, Tastatur und Drucker, Betriebssystem Windows 2000 Server MUI (deutsch, engl., franz., span., ital.),

PCS 7 OS Software Server, Koppelpaket PCS 7/TM-OS und PCS 7/TM-OCX (NORA) vorinstalliert, jedoch ohne Autorisierungen,

Beschreibungen für Koppelpaket PCS 7/TM-OS und PCS 7/TM-OCX (NORA) als PDF-Datei vorinstalliert (deutsch und englisch),

Betriebsanleitung der Anschaltbaugruppe für CS 275 als PDF-Datei auf CD (deutsch und englisch)

- ohne Signalbaugruppe
- mit Signalbaugruppe

6DL2 207-1AA

G)

6DL2 207-1BA

G)

Additiv werden benötigt:

- Nahbus-Steckleitung,
- PCS 7 OS Software Server und Koppelpaket PCS 7/TM-OS (jeweils für Autorisierung);
- bei Prozessvisualisierung am Server optional: PCS 7/TM-OCX (NORA)

Auswahl- und Bestelldaten	Bestell-Nr.	Auswahl- und Bestelldaten	Bestell-Nr.
<p>Client</p> <p>entspricht Standard PCS 7 Client, siehe Kapitel „Basisgeräte ES/OS/BATCH/IT“</p> <p>PCS 7 OS Client IL 40 S</p> <p>SIMATIC PC im Rack mit 19“-Aufbautechnik, Pentium 4 ab 2,4 GHz, 1 x 512 Mbyte RAM, EIDE-Festplatte 60 Gbyte, On board-Grafik-Controller mit Dynamic Video Memory, CD-ROM IDE, Maus, Fast Ethernet RJ45 on board für Anschluss an OS-LAN, ohne Monitor, Tastatur und Drucker, Betriebssystem Windows 2000 Professional MUI (deutsch, engl., franz., ital., span.)</p> <p><u>Additiv werden benötigt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PCS 7 OS Software Client, • optional: Signalbaugruppe, PCS 7/TM-OCX (NORA) <p>Hinweis: im Gegensatz zum OS Server sind PCS 7 OS Software und PCS 7/TM-OCX (NORA) nicht vorinstalliert</p> <p>Zusatz-/Erweiterungskomponenten</p> <p>Hardware-Koppelpaket für CS 275</p> <p>bestehend aus Anschaltbaugruppe für CS 275, Nahbus-Steckleitung 2,5 m, Dokumentation (deutsch oder englisch)</p> <p>Koppelpakete PCS 7/TM-OS V3.0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koppelpaket PCS 7/TM-OS für AS 23x/AS x88 2-sprachig (deutsch, englisch) Lieferform: Certificate of License und Autorisierungsdiskette; Software und elektronische Dokumentation auf CD • Koppelpaket PCS 7/TM-OS für AS 220 2-sprachig (deutsch, englisch) Lieferform: Certificate of License und Autorisierungsdiskette; Software und elektronische Dokumentation auf CD • Koppelpaket PCS 7/TM-OS für AS 220/AS 23x/AS x88, 2-sprachig (deutsch, englisch) Lieferform: Certificate of License und Autorisierungsdiskette; Software und elektronische Dokumentation auf CD 	<p>6ES7 650-5GD06-0XX0 A)</p> <p>auf Anfrage</p> <p>6DS5 140-1AX A)</p> <p>6DS5 140-1BX A)</p> <p>6DS5 140-1CX A)</p>	<p>Programmpaket PCS 7/TM-OCX (NORA) V3.0</p> <p>normierte Anzeigen für bedienbare TELEPERM M-AS-Funktionsbausteine und für PCS 7-Treiberbausteine der TELEPERM M-E/A-Peripherie, 3-sprachig (deutsch, englisch, französisch)</p> <p>Lieferform: Certificate of License und Autorisierungsdiskette; elektronische Dokumentation (deutsch, englisch) und Software auf CD</p> <p>Hinweis: Bei Einsatz der PCS 7/TM-OCX (NORA) ist für jedes Einplatzsystem (OS Single Station) sowie für jedes Operator Terminal (OS Client) eines Mehrplatzsystems jeweils ein Programmpaket 6DS5 034-1AX zu bestellen. Bei Nutzung der Prozessvisualisierung am Server ist auch dafür ein Programmpaket erforderlich.</p> <p>A) Unterliegt Exportvorschriften: AL: N und ECCN: 5D992B2 G) Exportvorschriften auf Anfrage</p> <p>Weitere Zusatz-/Erweiterungskomponenten wie Utility Software, Netzkabel, Signalbaugruppe, Multi-VGA-Grafikkarte, Chipkartenleser, Speichererweiterungen, Tastaturen oder Monitore finden Sie im Kapitel „Basisgeräte ES/OS/BATCH/IT“ oder im Abschnitt „OS-Hardware“. Die entsprechend der Verwendung als Single Station, Server oder Client benötigte PCS 7 OS Software finden Sie im Abschnitt „OS Software“.</p> <p>Sonderkonfigurationen für TELEPERM M-Operator Systeme PCS 7/TM-OS nach Kundenwunsch</p> <p>auf Anfrage bei:</p> <p>Siemens Karlsruhe Tel.: +49 721 595-4272 oder -3776 Fax: +49 721 595-6525</p> <p>E-Mail: gerhard.kuhn@siemens.com helmut.heib@siemens.com</p>	<p>6DS5 034-1AX A)</p>